

Krause ladderset

STABILO® Professional

set bestaande uit: onder-,
bovendeel, trap eenzijdig, 7 treden
met profiel, balklengte 2,8 m, van
aluminium

Artikelnummer: 244191



ladderset

- set bestaande uit: onder-, bovendee
- trap eenzijdig
- 7 treden met profiel
- standhoogte 1,6 m
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,6 m
- balklengte 2,8 m
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- uitgerust met aanlegprofiel als muurbescherming






- Tweecomponenten voetdoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 9,6 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	belastbaar tot	150 kg
laddertype	ladderset	onderbouw	Tweecomponenten voetdoppen
set bestaand uit	onder-, bovendeel	gebruik	eenzijdig
materiaal	aluminium	in-/uitklapbaar	nee
lengte paal	2,8 m	verrijdbaar	nee
standhoogte	1,6 m	ladder voor op de trap	nee
werkhoogte	3,6 m	certificering	TÜV getest
treden aantal	7	leuning	nee
type trede/sport	treden met profiel	norm trbs (technische regels voo	TRBS 2121-2
diepte trede	80 mm	veiligheidsbeugel	nee
hoogte	2650 mm	spreidbeveiliging	nee
ladder uitvoering	tweedelig	opbergbak	nee
ladder uitrusting	aanlegprofiel als muurbescherming	garantie	10 jaar
veiligheidsuitrusting ladder	borgbouten	gewicht	9,6 kg
sport-/dwarsverbinding	gefelsd		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen