

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 712985

BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 205 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	235 mm
roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	60 mm
bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	20 mm
draagvermogen	205 kg	wielbreedte	50 mm

banden	massief rubber	uitlading	58 mm
wiel-ø	200 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	plaatstaal	lengte plaat	135 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	verzinkt
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
draadvangkappen	nee	gewicht	2,75 kg

Gerelateerde Producten

713037		wiel, draagvermogen 205 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-band, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken