

fetra table élévatrice mobile

force 750 kg, plateforme longueur x largeur 1010 x 520 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir/jaune

Numéro d'article: 999392



fetra
Transportgeräte

2 YEARS
WARRANTY

fetra Chariot de table élévatrice

Force 750 kg

table élévatrice mobile

- force 750 kg
- plateforme longueur x largeur 1010 x 520 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- exécution de la levée manuellement par pédale
- cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir/jaune
- structure acierrigide
- avec poignée en RAL9005 noir foncé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes avec bandage polyuréthane
- poids 120 kg
- 2 années de garantie



Détails techniques

appareil de levage table élévatrice

matériau de plateforme acier

type de table élévatrice	table élévatrice mobile	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	750 kg	matériau de roulettes	polyuréthane
longueur de plateforme	1010 mm	longueur	1260 mm
largeur de plateforme	520 mm	fonction de pesage	non
hauteur de levage (min.)	442 mm	surface de plateforme	finition peinture époxy
hauteur de levage (max.)	1000 mm	couleur de la plateforme	gris anthracite // RAL7016
exécution cisaille	cisaille simple	surface de ciseaux	finition peinture époxy
commande de levage	manuellement par pédale	couleur des ciseaux	noir/jaune
commande du mécanisme de rouleme	manuel	Couleur d'étrier	noir foncé // RAL9005
poignée	poignée	garantie	2 années
matériau	acier	Poids	120 kg

Accessoires

999235		Rehausse de convoyeur à rouleaux, pour table élévatrice, force 500 kg, rigide
999246		Rehausse de convoyeur à rouleaux, pour table élévatrice, force 500 kg, rotatif