

FAX-2840

brother®
at your side

SCHNELLERE KOMMUNIKATION FÜR IHREN ARBEITSPLATZ



DAS BROTHER FAX-2840 BIETET IHNEN EFFIZIENTE KOMMUNIKATIONS-LÖSUNGEN. DAS MACHT ES ZUM IDEALEN GERÄT FÜR IHREN ARBEITSPLATZ.



- 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit
- Zweizeiliges LC-Display
- 22 Zielwahlspeicherplätze
- 200 Kurzwahlspeicherplätze
- 400 Seiten Sende- und Empfangsspeicher²
- 30 Blatt automatischer Vorlageneinzug³
- 250 Blatt Papierkassette und Einzelblatteinzug

FAX-2840

Das FAX-2840 ist mit einer Reihe intelligenter Lösungen ausgestattet, die Ihnen helfen, Ihre Kosten zu senken und Ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen.

INTUITIVES BEDIENFELD

Mit dem intuitiven Bedienfeld und dem zweizeiligen LC-Display erreichen Sie schnell und unkompliziert die von Ihnen benötigten Funktionen.

VIELSEITIG

Neben der Fax- und Kopierfunktion besitzt das FAX-2840 eine Reihe intelligenter Lösungen, wie Gruppensenden und Stapelübertragung, die helfen den Arbeitsalltag zu erleichtern.

PAPIERMANAGEMENT

Die 250 Blatt Papierkassette sorgt für ausreichend Papiervorrat zum Kopieren und Faxen. Über den 30 Blatt³ Automatischen Vorlageneinzug (ADF) verarbeiten Sie Dokumente mit mehreren Blättern und sparen damit Zeit.



EFFIZIENTER FAXEN

Das FAX-2840 wurde entwickelt, um Ihre Fax-Kommunikation effizienter zu gestalten.



22 Zielwahl- und 200 Kurzwahlspeicherplätze bieten Ihnen genügend Platz um Ihre Kontakte zu verwalten und schnell auf deren Nummern zugreifen zu können.



Mit der Rundsendefunktion senden Sie Dokumente an bis zu 214 Kontakte, die in bis zu 8 separaten Gruppen gespeichert werden können.



„Das **FAX-2840** ist
die kompakte Kommunikationslösung
für den Arbeitsplatz.“

ZUVERLÄSSIG

Das FAX-2840 ist ein zuverlässiger Partner am Arbeitsplatz. Beispielsweise sorgen bis zu 400 Seiten² Sende- und Empfangsspeicher dafür, dass Ihre Informationen selbst dann gespeichert sind, wenn kein Papier mehr vorrätig ist.

KOSTENBEWUSST

Beim FAX-2840 sind eine Reihe von Funktionen und Lösungen integriert, die dabei helfen, die Folgekosten zu reduzieren. Dazu zählen der Toner- und Energiesparmodus sowie der optionale Jumbo-Toner für bis zu 2.600 Seiten¹.

KOMPAKT

Mit seinem kompakten und modernen Design passt das FAX-2840 selbst an kleine Arbeitsplätze und lässt Raum für andere Dinge.

Eine Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps sorgt dafür, dass Ihre Dokumente schnell und zuverlässig übertragen werden.



FAX-2840 – Umweltfreundliche Lösungen

Eine Reihe von umweltfreundlichen Funktionen und die Auszeichnung mit bekannten Umweltzertifikaten sind Ausdruck unseres Verantwortungsbewusstseins für die Umwelt.

- **Getrenntes Toner-/Trommelsystem** Reduziert die Abfallmenge und Ihre Druckkosten.
- **Tonersparmodus** Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten.
- **N-auf-1-Kopie** Reduziert den Papierverbrauch durch das Kopieren mehrerer Seiten auf eine einzelne Blattseite.
- **Tiefschlafmodus** In diesem Modus beträgt die Leistungsaufnahme nur 1,5 Watt. Dies ist 36-mal weniger als im normalen Bereitschaftsmodus.



ALLGEMEIN

Technologie	Elektrofotografie
Speicher	16 MB
Display	Zweizeilig

LASERFAX

Übertragungsgeschwindigkeit	33.600 bps (Super G3)
Zielwahlspeicherplätze	22 (11 x 2)
Kurzwahlspeicherplätze	200
Rundsendegruppen	8
Fax-Weiterleitung	Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer
Sende-/Empfangsspeicher	Bis zu 400 Seiten ²
ECM-Fehlerkorrektur	Wenn das Fax Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften Seiten noch einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen)
Automatische Verkleinerung	Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das Dokument automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt.
Sendevorbereitung	Reduziert die Übertragungszeit, indem das Dokument vor dem Senden eingelesen und gespeichert wird. (ca. 2,5 Sekunden/Seite (A4))

KOPIERER

Auflösung	300 x 600 dpi
Zeit für 1. Kopie	< 12 Sekunden (aus Bereitschaft)
Mehrfachkopien	Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert
Zoom	Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1%-Schritten
N-auf-1 Kopie	Zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf eine A4-Seite

PAPIERMANAGEMENT³

Papierzufuhr	250 Blatt Papierkassette Einzelblatteinzug 30 Blatt Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Papierablage	100 Blatt face down 1 Blatt face up (Gerader Papierweg)

DRUCKMEDIEN

Medienarten und -grammaturen	Papierkassette: Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier (60 – 105 g/m ²) Einzelblatteinzug: Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschläge und Etiketten (60 – 163 g/m ²) ADF: Normalpapier, Recyclingpapier (64 – 90 g/m ²)
Medienformate	Papierkassette: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lange Kante), B6 (ISO), A6, Executive Einzelblatteinzug: Breite: 76,2 mm bis 216 mm x Länge: 116 mm bis 406,4 mm ADF: Breite: 147,3 mm bis 215,9 mm x Länge: 147,3 mm bis 355,6 mm

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner im Lieferumfang	ca. 1.000 Seiten ¹
Standard-Toner	TN-2210 – ca. 1.200 Seiten ¹
Jumbo-Toner	TN-2220 – ca. 2.600 Seiten ¹
Trommel	DR-2200 – ca. 12.000 Seiten (eine Seite pro Druckauftrag)

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Mit Karton (B x H x T)	476 x 436 x 458 mm / 12,7 kg
Ohne Karton (B x H x T)	368 x 311 x 360 mm / 8,8 kg

ÖKOLOGIE

TEC-Wert	0,8 kWh / Woche
Leistungsaufnahme	360 W im Druck, 55 W in Bereitschaft, 1,5 W im Tiefschlafmodus
Schalldruckpegel	53 dB im Druck, 30 dB in Bereitschaft
Schalleistungspegel	6,18 B im Druck, 4,25 B in Bereitschaft
Energiesparmodus	Reduziert den Stromverbrauch
Tonersparmodus	Reduziert den Tonerverbrauch

¹ Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

² Basierend auf ITU-T Test Chart, Standard Auflösung, JBIG

³ Maximale Kapazität basierend auf der Verwendung von 80 g/m² Papier

