

HD28 MS

Akku-Metallkreissäge

Features

- Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
 - REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
 - Große Schnitttiefe von 61mm
 - Handliche und leistungsstarke 18 Volt Metallkreissäge zum Schneiden von Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen
 - Handgriff mit Softgrip-Auflage
 - QUICKSTOP Motorbremse, Sägeblatt steht innerhalb von Sekunden
 - Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
 - LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
 - Akku-Ladestandsanzeige
-
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
 - 36 Zahn HM-Sägeblatt im Lieferumfang enthalten





Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]

RANGE SPEC (1)	HD28 MS-0
Schalldruckpegel (dB(A))	83.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	94.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibrationspegel (m/s ²)	<2.5
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Bohrungs-<special id="9"/> (mm)	20
Leerlauf-Drehzahl (min-<special id="32" />)	3200
Spannung (V)	28
Akkukapazität (Ah)	-
Akku	Li-ion
accessory highlight	8742
Product Relation_web	8742
Geliefert in	-
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Sägeblattdurchmesser (mm)	174
Artikelnummer	4933416880
Gewicht mit Akku (kg)	4.2
Gewicht (kg)	3.30
Max. Schnittleistung in Metallrohr (mm)	61
Max. Schnittleistung in Formstahl (mm)	61
Max. Schnittleistung in Stahlplatten (mm)	5
Max. Schnitttiefe (mm)	61