

1 – 3 Für Paletten und Behälter

Tragfähigkeit 500 kg und 1000 kg

- ▶ Robuste Stahlkonstruktion, Rahmen mit Quertraversen
- ▶ Zwei Höhen für sicheren Transport und ergonomischen Zugriff
- ▶ Mit vier Fangecken

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp.

500-kg-Ausführung

Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge.

1000-kg-Ausführung

Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge.

Zubehör

Aufsetzrahmen für Fahrgestelle

Für Fahrgestelle 1200 x 800 mm mit 280 mm Ladehöhe. Mittels Befestigungssatz sicher mit dem Fahrgestell verschraubbar.

Ladehöhe mit Fahrgestell ca. 650 mm.

Mit Deichsel und Kupplung

Deichsel und Zugöse zum Anhängen an ein Zugfahrzeug bis 6 km/h. Zuggewicht max. 1500 kg.

Geschweißte Stahlkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zubehör

Steckbarer Rohr-Schiebebügel mit Querstange für komfortables Verfahren von Hand.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie



1 Abb. mit Vollgummi-Reifen, Tragfähigkeit 500 kg



2 Abb. verschweißt mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



2 Abb. mit Vollelastik-Reifen, Tragfähigkeit 1000 kg



Sichere Verschraubung des Aufsetzrahmens



2 Abb. mit separatem Aufsetzrahmen (Zubehör)

neu



Abb. mit Rohr-Schiebebügel (Zubehör)

Mit Zugdeichsel und Kupplung

- Transport im Verband, für Paletten und Behälter
- Vier Fangecken zur Fixierung der Palette
- Überdurchschnittliche Spurtreue

| Artikel | | 1 | 2 | | 3 o. Abb. | 4 | |
|-----------------------------------|-----|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Behälter- und Palettengröße | | 1000 x 800 | 1200 x 800 | | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 1200 x 1000 |
| Tragfähigkeit | kg | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| Länge x Breite | mm | 1010 x 810 | 1210 x 810 | | 1210 x 1010 | 1210 x 810 | 1210 x 1010 |
| Ladehöhe 280 mm | Nr. | 200 272 04 | 200 221 04 | 200 222 04 | 200 273 04 | 200 491 04 | 200 492 04 |
| | € | 229.- | 185.- | 238.50 | 298.- | 397.- | 406.50 |
| Ladehöhe 650 mm | Nr. | – | 200 274 04 | 200 275 04 | 200 276 04 | – | – |
| | € | – | 302.- | 349.50 | 385.50 | – | – |
| Zubehör | | | | | | | |
| Aufsetzrahmen für 280 mm Ladehöhe | Nr. | – | 200 499 04 | 200 499 04 | – | – | – |
| | € | – | 124.30 | 124.30 | – | – | – |
| Steckbarer Schiebebügel | Nr. | – | – | – | – | 200 205 04 | 200 205 04 |
| | € | – | – | – | – | 40.75 | 40.75 |