

hufe

Kanbanregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 1263 mm, Fachlast 200 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228379



hufe
REGALSYSTEME



hufe Kanbanregal

Grundfeld

Kanbanregal - Grundfeld




- Ideal für Lagerbereiche mit hohem Kommissioniervolumen. Nach dem FIFO-Prinzip wird die zuerst eingelagerte Ware auch als erste wieder entnommen und die Bewegungen des Kommissionierers reduziert. Geeignet für alle Behältertypen und Kartonagen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360 x 1263 mm
- Fachlast 200 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm
- 5 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 9 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite
- Ebenen mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Ausstattung	vordere Anschlagkante
Regaltyp	Kanbanregal	Neigung	9 °
geeignet für (Produkt/Material)	Behälter, Kartontage	Abdeckboden	nein
geeignet für (Anwendung)	FIFO-Prinzip	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachbreite	1300 mm
Regalfeld	Grundfeld	Fachtiefe	1200 mm
Material	Stahl	Nutzung	beidseitig
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1360 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	1263 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	200 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Schrägboden	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Gewicht	144,108 kg

Zubehör

228377		Kanbanregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 1263 mm, Fachlast 200 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228382		Schrägboden für Kanbanregal, Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß