

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 205 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243332

Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 205 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Rückenloch |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Rückenloch | 13 mm |
| Bauform | Lenkrolle | Material Gehäuse | Stahl |
| Traglast | 205 kg | Feststeller | Totalfeststeller |
| Bereifung | Vollgummi | Fadenschutz | nein |
| Rad-Ø | 200 mm | Nabenlänge | 59 mm |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Material Felge | Polypropylen | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager | Schwenklager | Gewicht | 2,99 kg |