

Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 /
245 mm, Aus Polyethylen in gelb

Artikelnummer: 323327

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Sichtlagerkasten




- Höhe x Breite x Tiefe 130 x 140 x 290 / 245 mm
- Aus Polyethylen in gelb
- Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- mit Stapelrand stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie



Technische Details



Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar durch	Stapelrand
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	130 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Breite	140 mm	Griff	verstärkte Griffmulde
Tiefe	290 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Bodentiefe	245 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polyethylen	Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
recyclbar	ja	Farbe	gelb
Gefahrstoffeingnung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Garantie	5 Jahre
rollenbahnggeeignet	ja	Größe	5 - HxBxT 130x140x290/245 mm
stapelbar	ja	Gewicht	0,32 kg

Zubehör

101487		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 140 x 245 mm, in transparent
209212		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 5+6, in transparent
978417		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 5+6, in weiß

Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
209420		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
215704		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
524162		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium
531075		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau