

Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 836 x 1500 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 969631



Werktisch

Grundelement

Werkbank















- Höhe x Breite x Tiefe 836 x 1500 x 750 mm
- Traglast 1500 kg
- Plattenstärke 26 mm
- Grundelement
- Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau
- 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- U-Profil
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Farbe Platte	hellgrau
Tischtyp	Werkbank	Stärke Platte	26 mm
Tischelement	Grundelement	Gestellform	4-Fußgestell
Höhe	836 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1500 mm	Oberfläche Gestell	einbrennlackiert
Tiefe	750 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035

Traglast	1500 kg	Rohrform	U-Profil
höhenverstellbar	nein	fahrbar	nein
elektrisch leitend	nein	Ausführung	mit schwerem Gestell
Material Platte	Holz	Garantie	3 Jahre
Oberfläche Platte	resopalbeschichtet	Gewicht	36 kg

Zubehör

504805		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1500 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
504811		Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1500 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
504816		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Länge 400 x 1500 mm, In RAL7035 Lichtgrau
521683		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1500 x 300 mm
521686		Ständer für Aufbauten, Höhe 850 mm, Aus Stahl
521688		Ständer für Aufbauten, Höhe 1300 mm, Aus Stahl
524515		Ständer für Aufbauten, Höhe 1100 mm, Aus Stahl
590888		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 1500 x 500 mm
590935		Abrolleiste für Montagetisch, Höhe x Tiefe 90 x 15 mm, Aus Holz
590968		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
590979		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Höhe 350 mm, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
591086		Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 120 mm
591111		Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 240 mm
969744		Anbautisch, für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 1500 x 750 mm, Traglast 1500 kg, Platte aus Spanplatte mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau, U-Profil

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218978		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1250 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau