



## Productinformatie MM02536



### Specificaties

Product groep	Armatuur	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU10	IP-classificatie	IP23
Stroom	mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	K	Lengte	110 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	97 mm
		Breedte	110 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





## Bijbehorende producten:



Productnaam	MM02228
Product groep	LED lamp
Fitting	GU10
Lampvermogen	7 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Spanning	220-240 V

Ra waarde	80
IP-classificatie	IP20
Stralingshoek	15 °
Levensduur L90/B10	20000 u
Diameter	50 mm
Lengte	74 mm





## Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Met luchtsleuven	Nee
Fitting	GU10	Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Geen
Lampen inbegrepen	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Excl. lampen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lamptype	Overig	IP-classificatie	IP23
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16	Beschermingsklasse	II
Behuizing armatuur	Kunststof	Brandwerendheid "D"	Nee
Materiaal afdekking armatuur	Geen	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Kleur behuizing	Grijs	Vorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	Montagewijze	Inbouw
Uitvoering van raster	Geen		

## Vermogen

Stroom	mA
--------	----

## Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	0.75 mm <sup>2</sup>	Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Soort bedrading	Eindig	Compatible met Casambi	Nee

## Licht eigenschappen

Kleurtemperatuur	K	Lichtuitrede	Direct
------------------	---	--------------	--------



## Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

## Toepassings eigenschappen

Lichtsensoren	Nee	Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Wandmontage	Nee	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor wandmontage	Nee
Inbouw	Ja	Geschikt voor noodverlichting	Nee

## Afmetingen & gewicht

Lengte	110 mm	Verpak.hoogte	120 mm
Hoogte	97 mm	Verpak.lengte	110 mm
Breedte	110 mm	Verpak.breedte	145 mm
Inbouwdiepte	97 mm	Gewicht (netto)	330 gr
Inbouwdiameter	96 mm		

## Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	15 W	Geschikt voor lampvermogen	1-15 W
----------------------	------	----------------------------	--------



## Dim eigenschappen

Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee		