



Technisches Datenblatt PDF USSP208N



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	31 mm
B	34 mm
A5	25 mm
d	40 mm
G	R1/8"
H	120 mm
H2	61 mm
H	120 mm
L	320 mm
L1	260 mm
s1	17 mm
S	9 mm
SW	4 mm
Z	23,50 mm



Produktleistung	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,90 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	11,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	SP208210/80N
Bezeichnung des Lagers	US208G2