

## Wandgehäuse zur Hausautomation



✓ Schutzklasse IP20

✓ Traglast des Gehäuses: 30 kg

✓ Aufputzmontage

✓ Farbe Grau (RAL 7035)

### Kurzbeschreibung

Wandgehäuse zur Hausautomation, Aufputz-Montage, 400 mm Breite - 100 mm Tiefe

### Features

- Schutzklasse IP20
- 1,1 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Verriegelbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 120° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Traglast des Gehäuses: 30 kg
- perforierte Rückwand zur Montage von Zubehör im Inneren
- Rückseite mit Sonderlochung für Wandmontage
- 2x Kabelzuführung jeweils an Ober- & Unterseite (105x45 mm) mit Kunststoffabdeckungen
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung

### Produktübersicht

Mit den Wandgehäusen zur Hausautomation können Sie auf schnellem und einfachem Weg Ihre zentrale Hausverwaltung organisieren. In dem robusten Gehäuse können verschiedenste Zubehörteile und Montageplatten installiert werden die Ihnen Platz für aktive- und passive Netzwerkkomponenten bieten. Gestalten Sie so beispielsweise die Verkabelung Ihres WLAN-Routers, ihrer Switches oder Verteilerfelder nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die Kabelzuführung geschieht über bereits vorgefertigte Ausschnitte an der Ober- und Unterseite des Wandgehäuses. Kunststoffabdeckungen mit Sollbruchstellen sorgen für optimale Organisierungsmöglichkeiten. Die standardmäßige Montageart der Wandgehäuse geschieht als Aufputz. Es sind optionale Rahmen erhältlich die Ihnen die Unterputzmontage ermöglichen.

### Artikelnummer Information


Artikelnummer	Produktabmessungen (HxBxT) in mm	Abstand (h) der Wandmontagelöcher	Passender Rahmen für den Umbau zur Unterputzmontage
DN-WM-HA-20-SU-GD	200x400x100 mm	111 mm	DN-WM-HA-F-FL-20
DN-WM-HA-40-SU-GD	400x400x100 mm	311 mm	DN-WM-HA-F-FL-40
DN-WM-HA-60-SU-GD	600x400x100 mm	511 mm	DN-WM-HA-F-FL-60

## Logistische Informationen

Artikelnummer	Verpackungsabmessungen (HxBxT) in mm	Nettogewicht in kg	Bruttogewicht in kg
DN-WM-HA-20-SU-GD	210x420x110 mm	10	11
DN-WM-HA-40-SU-GD	410x420x110 mm	11	12
DN-WM-HA-60-SU-GD	610x420x110 mm	12	13

## Technische Zeichnungen

### Standardansichten




BOTTOM VIEW




FRONT VIEW




SIDE VIEW



REAR VIEW










FRONT INSIDE




TOP VIEW

## Umbau in Version zur Unterputzmontage



## Accessoires



015



009




008



007




014




003




010




016




004



005




013




018




017




012




002



006



010



001