

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E


 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Ausführung: Tragprofil Basisleuchte für Wandmontage, aus stranggepresstem Aluminium mit H-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Wandbefestigung über fest positionierte, seitliche Zylinderhalter. Oberer und unterer Bereich vorbereitet zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

Für den Beginn eines H-LINE Bandkonstrukts ist das Basisprofil H-LINE-TBZHW 1 mal pro Bandleuchte erforderlich. Die Verlängerung des Bandkonstrukts erfolgt durch das Verlängerungsprofil H-LINE-TVZHW.

Montage: Wandbefestigung (Zubehör Z-ZWHA), fest positionierte Zylinderhalter, seitlich am Profil befestigt. Befestigungsteile matt vernickelt.

Zur Befestigung der Tragprofile H-LINE-TBZHW 1.-, 2.-längig werden je zwei Befestigungssätze und für 3-längig drei Befestigungssätze benötigt.

Knotenpunkte: Für die Herstellung von H-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	2372
B	69
H	114
A4	-
K	1236
Gewicht [kg]	5,35

