

Artikelnummer: 38923

Kurzbeschreibung: Fiets-ophangstelsysteem WSM, 90° recht, voor banden tot B 55 mm, B 900 x D 400 x H 600 mm, staal thermisch verzinkt, 1 ophangplek



Langbeschreibung: Fiets-ophangstelsysteem WSM, 90° recht, voor banden tot B 55 mm, B 900 x D 400 x H 600 mm, staal thermisch verzinkt, 1 ophangplek: Dit eenzijdig opgehangen stallingsapparaat van WSM is de ideale, ruimtebesparende oplossing voor het stallen van fietsen in smalle stallingen, autogarages, fietskelders en fietsenstallingen. Het is gemaakt van gegalvaniseerde en dus corrosie- en weerbestendige ronde stalen buis met een diameter van 19 mm en is voorzien van een ophangplaats. Het heeft een hoek van 90° recht van voren en is geschikt voor een fiets met een bandbreedte tot 55 mm. De bijbehorende ophanghaak heeft een beschermende coating van signaalrood kunststof ter bescherming van de velgen. De hangparker is ideaal voor zowel wand- als rijmontage en wordt gedemonteerd geleverd inclusief een stevige, ca. 190 x 72 mm dikke montageplaat voor eenvoudige deukmontage. De aanbevolen montagehoogte is ca. 2000 mm. Als er meerdere eenheden op een rij moeten worden gemonteerd, is een wielbasis van 650 mm elk aan te bevelen. De WSM hangparker kan slechts aan de achterzijde worden gebruikt en wordt geleverd met 3 jaar garantie. De totale afmetingen zijn B 900 x D 400 x H 600 mm en het gewicht is 1,95 kg. Op aanvraag is het ook verkrijgbaar in RAL-kleurcoating.

Meer details:

- Stevige, eenzijdige zwevende parkeerder met een ophangplaats aan de achterzijde
- Ophangplaats met een hoek van 90° recht van voren, met een hoek van 90°
- Geschikt voor het onderbrengen van een fiets met een bandbreedte tot 55 mm
- Ruimtebesparende oplossing voor smalle parkeerplaatsen, autogarages, maar ook voor fietskelders en fietsparkeergarages
- Ideaal voor wand- en rijmontage
- Stevige ophanghaak met kunststof coating in signaalrood om de velgen te beschermen
- Levering is eenvoudig te transporteren, gedemonteerd en incl. massieve, ca. 190 x 72 mm montageplaat voor eenvoudige deukmontage
- Poedercoating in RAL-kleuren op aanvraag leverbaar
- Aanbevolen montagehoogte: ca. 2000 mm
- Aanbevolen wielbasis bij montage van meerdere eenheden op een rij: 650 mm per stuk
- Materiaalframe en ophanghaak: gegalvaniseerde ronde stalen buis met \approx 19 mm, beschermd tegen corrosie en weersinvloeden
- Afmetingen: B 900 x D 400 x H 600 mm
- Gewicht: 1,95 kg
- Garantie: 3 jaar

