

MW 70 LED

AC LED Treiber.

Dimmbar mit Phasenanschnittsdimmer.



12V konstante Spannung:

- **Led Retrofit bis 50W maximale Leistung oder**
- **Halogen bis 70W maximale Leistung**



Technische Daten:

- Leistung: 1 ~ 70W (LED 1 ~ 50W)
- Eingangsspannung: AC 220 ~ 240V (Keine PUSH Funktion)
- Frequenz: 50...60 Hz
- Anschlussbereich: 2,5mm² primär, 1,5mm² sekundär, 1,5mm² Regulierung
- IP20 / Schutzklasse II / Schutzisolierung
- Abgedeckte Klemmen und Zugentlastung
- Für Kabelquerschnitte 3 - 6 mm
- Sicherheitsvorrichtung: Überheizungs- und Kurzschlussfest
- Sicher gegen Spannungsspitzen und Überlastung
- EN55015, EN60598-1, EN61000-3-2, EN61347-1, EN61347-2-2, EN61547, VDE0710-T14



Artikel	EAN	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	L mm	L Imm	B mm	H mm	Gewicht	VE
MW 70 LED	801070330xxxx	119772	1-70 W	230 V:240 V	?	?	0,98	107	117	34	21	80g	30