

InduCom 25p special for PCB K screw



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 0317
Beschreibung	InduCom 25p special for PCB K screw
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/61030010317

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	für Platinen geeignet

Ausführung

Baugröße	D-Sub 3
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Bei Zugentlastung für ein Kabel sind DIN 41612 Einsatz oder Kabelklemme zu verwenden. Bei Zugentlastung für ein oder zwei Kabel sind D-Sub Einsatz und Kabelklemme oder Crimphansch- und Crimphülsenkombination zu verwenden.
Verriegelungsart	Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
Masseanbindung	ohne interne Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja
Lieferumfang	Befestigungsschrauben

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Befestigungsschrauben 0,4 Nm Deckelschraube 0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP30
--------------------------	------

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	60,7 mm
Breite	51,7 mm
Höhe	25 mm
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	93,74 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140222618
ETIM	EC001133
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube