

68100100	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FLEXILOK 90° M	

SILVYN® FLEXILOK 90° M ist eine einteilige Schlauchverschraubung mit schnellem Verschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, Schaltschrankbau und Gebäudeinstallation.



- Material:** PA66
- Eigenschaften:** Schnelle Montage
Schmales Design
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche
- Temperaturbereich:** -40°C bis +120°C
- Farbe:** Grau (RAL 7031)
Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz: 
UL FILENUMBER E308201

Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Schutzart: IP66

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewinde	Schlauch Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Außen Ø mm	Innen Ø mm
Schwarz							
6810 0100	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 16x1,5	16	44,5	11,5	21	10,5
6810 0105	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/1	16	46	13	21	14
6810 0110	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/2	21	49	13	26	14
6810 0115	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 25x1,5	28	60	15	34	19
6810 0120	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 32x1,5	34	69	16	41	24,5
Grau							
6810 0125	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 16x1,5	16	44,5	11,5	21	10,5
6810 0130	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/1	16	46	13	21	14
6810 0135	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/2	21	49	13	26	14
6810 0140	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 25x1,5	28	60	15	34	19
6810 0145	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 32x1,5	34	69	16	41	24,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB68100100DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------