


DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell
 Nicht vormontiert, eigenbelüftet
 Seitenwände abnehmbar mit Schnellverschluss
 Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (230 x 41 mm)
 Dach vorbereitet zum Einbau von 2 x Einzellüftern (Art.-Nr. 691664)
 Innen frontseitig 2 x 19" Streben, tiefenverstellbar
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas mit Vorreiberverschluss (Glasstärke 4 mm)
 Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Traglast 60 kg
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Schutzart IP20
 Inklusive Zubehör: 2 x Schlüssel
 Lieferung zerlegt in Transportverpackung

Allgemeine Daten

Mit Fronttür	Ja
Art der Lüftung	passiv
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Anzahl Packstücke	1
Mit Dachblech	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035

Montage-Ebene	vorne
Mit Seitenwänden	Ja
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Anzahl der Türen	1
Ausführung der Profilschiene	L-förmig

General data

Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Zerlegbar	Ja
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Traglast	RAL-Nummer
691709FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	9 HE	grau	570 mm	600 mm	500 mm	60 kg	7035
691712FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	12 HE	grau	570 mm	600 mm	635 mm	60 kg	7035
691715FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	15 HE	grau	570 mm	600 mm	770 mm	60 kg	7035
691721FGR.2	19" Wandgehäuse Flat Pack 21HE, Tiefe 600 mm, RAL7035	21 HE	grau	570 mm	600 mm	1040 mm	60 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-04-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

