



Hauptmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Wiser
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Produkt- oder Komponententyp	Wasserlecksensor
Name der mobilen App	Wiser Home
Farbton	Weiß
Sensortyp	Strömungssensor

Zusatzmerkmale

Material	Thermoplastisch
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	3 V
Versorgung	Batterie: alkalisch 2 x 1,5 V / LR03 AAA
Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Lokale Signalisierung	1 orange LED blinkend, Funktion: Batterie muss ausgetauscht werden
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Tonsignalisierung	Alarm: Sirene 70 dB
Tiefe	18,96 mm
Höhe	70,8 mm
Breite	68,68 mm
Normen	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]Zigbee 3.0

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 %
Schutzart (IP)	IP44
Umgebungseigenschaften	Für Einsatz in Innenräumen

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8 cm
VPE 1 Gewicht	105 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	35
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,089 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------