




Anbauleuchte Soft Cube, 780 x 780

Artikel-Nr. 58239725



Anbauleuchte Soft Cube, 780 x 780, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Quadratische Stoffleuchte zum Deckenanbau.

Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe hellbraun.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.

Lichtstrom vermessen mit 5 x 10 W. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 5.0 Stk, Lichtstrom: 3.040lm, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr.	58239725
Stand:	22.07.2021 01:28

Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	5 Stk
Ansteuerung	sonstige
Ausführung	E27
Leistung	5 x max. 60 W
Spannung	230V AC 50Hz

Lichtstrom	3.040 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I