

fetra

Kistenkarre

Traglast 300 kg, Räder mit Luft-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Artikelnummer: 119152



fetra
Transportgeräte



fetra Kistenkarre



Traglast 300 kg

Kistenkarre

- Traglast 300 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite 1600 x 580 mm
- Schaufel anschaubar und austauschbar
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 10 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft
Karrentyp	Kistenkarre	Radlager	Rollenlager
Traglast	300 kg	Material Griff	Kunststoff
Schaufelbreite	480 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	300 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufel Funktion	anschaubar/austauschbar	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1600 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	580 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Farbe	brillantblau // RAL5007	Anlieferung	zerlegt
klappbar	nein	Gewicht	17 kg
Treppenkufen	nein		

Zubehör

119195		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119197		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar