

Allzweckwagen

Traglast 150 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 785 x 425
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
silbergrau, Mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 205841



Allzweckwagen

Traglast 150 kg

Allzweckwagen

- Traglast 150 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 785 x 425 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 840 x 470 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
- Konstruktion aus Stahl
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	Schiebebügel
Wagentyp	Allzweckwagen	elektrisch leitend	nein
Traglast	150 kg	Schiebebügel	1 Stück
Ladeflächenlänge	785 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	425 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	Vollgummi

Etagenausrichtung	gerade	Rad-Ø	125 mm
Höhe	960 mm	Radlager	Gleitlager
Länge	840 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	470 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	silbergrau
Euronorm	nein	Gewicht	26 kg

Zubehör

176175		Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

139644		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz
527975		Sortierdeck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
533589		Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau