

## Cascoo Lenkrolle mit Feststeller



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 80 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 40 mm, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243265

### Lenkrolle mit Feststeller

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 80 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 40 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Polypropylen	Fadenschutz	ja
Rad-Ø	80 mm	Nabenlänge	40 mm
Material Felge	Polypropylen	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Befestigungselement	Platte	Gewicht	0,73 kg