

Scangrip

Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen und Stativ JUST CONNECT TOWER COMPACT

80 Leuchtmittel LED, Lichtstrom 1250
- 2500 Lumen, Mit
höhenverstellbarem Stativ,
Abstrahlwinkel 180 °

Artikelnummer: 254548



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen und Stativ

- Höhe x Länge x Breite 91 x 780 x 78 mm
- 80 Leuchtmittel LED
- Energieeffizienzklasse F
- Lichtstrom 1250 - 2500 Lumen
- Mit höhenverstellbarem Stativ
- Leuchtdauer 4,5 - 9,5 h
- Abstrahlwinkel 180 °
- 2-stufig dimmbar
- Zweiachsig um 360° drehbar
- Kompatibel mit METABO/CAS
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP30: Fremdkörper > 2,5 mm
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Stativ
Lampentyp	Flutlichtstrahler mit 2 Leuchtenköpfen und Stativ	Leuchtenkopf Ausführung	Zweiachsig um 360° drehbar
Leuchtmitteltyp	LED	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Leuchtmittel Anzahl	80 Stück	Länge	780-2000 mm
Energieeffizienzklasse	F	Höhe	91 mm
Leuchtdauer	4,5-9,5 h	Breite	78 mm
Lichtstrom	1250-2500 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	30: Fremdkörper > 2,5 mm
Abstrahlwinkel	180 °	Garantie	3 Jahre
Akkutyp	METABO/CAS	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Akkuleistung	5,2 Ah	Gewicht	0,12 kg

Zubehör

254550



Stromversorgung, Geeignet für Arbeits- und Industrieleuchten, Höhe x Breite x Tiefe
72 x 83 x 124 mm