

LISTA

Schwerlast- Einschwenktürenschränk

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1146 x 690 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Klappverschluss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 530548

 LISTA

 10 YEARS WARRANTY

 Made in Germany



LISTA Schwerlastschrank

mit Einschwenktüren

Schwerlast-Einschwenktürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1146 x 690 mm
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Doppel-Einschwenktüren mit Sichtfenster
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 160 kg
- 3 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/1x150 mm
- Traglast je Schublade 200 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Traglast je Auszugsboden 200 kg
- Auszug Auszugboden 100 %
- verschließbar mit Klappverschluss
- Unterbau Sockel

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	blau // RAL5012
Schranktyp	Systemschrank	Farbe Front	blau // RAL5012
Türtyp	Doppel-Einschwenktüren mit Sichtfenster	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1950 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1146 mm	Schließsystem	Klappverschluss
Tiefe	690 mm	Unterbau	Sockel
Schrank Ausstattung	Böden, Auszugböden, Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Material	Stahlblech
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	160 kg	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	3 Stück	Auszug Schublade	100 %
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/1x150 mm	Auszug Boden	100 %
Schubladentraglast	200 kg	fahrbar	nein
Auszugböden	2 Stück	Garantie	10 Jahre
Traglast Auszug	200 kg	Gewicht	212 kg

Zubehör

530554		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 918 x 459 mm
530555		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 459 mm
530556		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 918 x 459 mm
530557		Schublade für Schwerlastschrank, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 459 mm
530560		Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 966 x 500 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl
530561		Auszugboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 918 x 459 mm, Für eine Fachlast von 200 kg, aus Stahl
530562		Mulden-Set, 18 Muldenteile (12 x 4-teilig, 6 x 3-teilig) + 40 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm, Aus Kunststoff in rot
530563		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 24 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 12 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe 75 mm, Aus Kunststoff in rot
530565		Schlitztrennwand-Set, 7 x Schlitzwand + 14 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm, Höhe 75 mm, Aus Stahl

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
--------	---	---

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau