





LED Floodlight Colour 50W Green 100V-240V IP65

Artikelnummer: 145475

BAI BaiColour LED Schijnwerper 50W Groen 100-240V IP65 IK06 Alu behuizing zwart 120D 0.5m kabel 285x240x60mm LED Floodlight

De Floodlight wordt ook wel schijnwerper, straler of bouwlamp genoemd. De Led versie verbruikt weinig stroom en gaat lang mee zodat ze duurzamer zijn dan de traditionele voorlopers. De behuizing is van gegoten aluminium. De baiColour serie brengt eenkleurige schijnwerpers voor decoratieve verlichting. Wordt geleverd met 50cm aansluitkabel. Naast een decoratieve toepassing is deze floodlight ook uitermate geschikt als beveiligingsverlichting. Voordelen van groen licht: Vriendelijker voor de omgeving, minder lichtvervuiling, beter voor flora en fauna, minder hinderlijk voor burens en juist goed voor de beveiligingscamera's. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +45°C. Raadpleeg specificaties en garantiebewijs voor installatie.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	145475
Merk	Bailey
Product Series	LED Floodlight colour
Product Type	Green

Classificatie Attributen

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	70
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Aansluitwijze	Overig
Aantal polen	3
Soort bedrading	Eindig
Lengte [mm]	285
Hoogte/diepte [mm]	60
Breedte [mm]	240
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.8
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Vermogensfactor	0.9
Lichtsterkte [cd]	500
Lichtstroom [lm]	3500 - 3500
Kleurtemperatuur [K]	7600 - 7600
Lichtkleur	Groen
Max. systeemvermogen [W]	52
Geschikt voor lampvermogen [W]	50 - 50
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	25 - 25
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK06
Beschermingsgraad (NEMA)	4
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Constance lichtstroom regeling	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	50
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	60
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	90
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]	20000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	30000
Totale harmonische vervorming (THD)	10
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtverdeling	Symmetrisch

Lichtverdeler	Reflector
Reflector	Hoogglans
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	Conventioneel VSA/verliesarm VSA gecompenseerd
Led nom. stroom bij constante stroom [mA]	1500 - 1500
Nom. spanning [V]	100 - 240
Spanningstype	AC
Materiaal afdekking	Glas transparant
Kleur behuizing	Zwart
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal behuizing	Glas
Lamphouder	Geen
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor opbouwmontage

Ja

Voorloper



90500036604

LED Floodlight Colour
50W Green 100V-240V

Alternatieve artikelen



143755

LED Floodlight
RGBWW 50W Remote
Control