

B 141309 ABS 7035



Bocube
Gehäuse, ABS, einfarbig
Best.-Nr.: 96033235

Farbton

Lichtgrau

Farbe der Gehäusegruppe

Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage

Schutzart


IP 66/IP 67 DIN EN 60529

Gehäusematerial

ABS oder PC UL 94 V0 (Material geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C), geschäumte Dichtung; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, Scharnierverschlüsse

Hinweis: ABS-Gehäuse können aufgrund einer anderen Materialschwindung ca. 0,1 - 0,25 % größer sein.



A	151 mm
B	125 mm
C	90 mm
a1	112 mm
a2	113,9 mm
b1	113 mm
b2	117,9 mm
c1	82 mm

Technische Zeichnungen

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[96033235_B-141309-ABS-7035-G.dxf](#) (3.1 MB)

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[96033235_B-141309-ABS-7035.dxf](#) (3.9 MB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[96033235_B-141309-ABS-7035.pdf](#) (248 KB)

Kapiteldownload

[Bocube_DE.pdf](#) (330 KB)

[Highlights_Bocube.pdf](#) (3.8 MB)

Zubehör



Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

- 96330203 [B SC 13 ABS 1023](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Verkehrsgelb
- 96330205 [B SC 13 ABS 7035](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Lichtgrau
- 96330204 [B SC 13 ABS 7024](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Graphitgrau
- 96330209 [B SC 13 ABS 6029](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Minzgrün
- 96330202 [B SC 13 ABS 5002](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Ultramarineblau
- 96330200 [B SC 13 ABS 3000](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Feuerrot



Handbetätigter Scharnierverschluss (Set), Polycarbonat UL 94 V0 oder ABS

- 96930203 [B SC HB 13 ABS 1023](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Verkehrsgelb
- 96930204** [B SC HB 13 ABS 7024](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Graphitgrau
- 96930209 [B SC HB 13 ABS 6029](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Minzgrün
- 96930202 [B SC HB 13 ABS 5002](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Ultramarineblau
- 96930200 [B SC HB 13 ABS 3000](#) Für B 1413.., B 1813.., B 2213.. Feuerrot



Wandlaschen

- 96510004 [B WL 7024](#) Für B 08... - B 26... Graphitgrau
- 96510005 [B WL 7035](#) Für B 08... - B 26... Lichtgrau




Montageplatten, Hartpapier, 2 mm

- 96603200 [B M 1413](#) Für B 1413..



Frontplatten, 2 mm, Alu naturfarben eloxiert

- 96703200 [B FP 1413](#) Für B 1413.., Frontplattendicke 1,5 mm



Schraubensätze

- 96700000 [B FP-SHR](#) A (zur Frontplattenbefestigung)
- 96600010 [B M-SHR](#) C (zur Montageplattenbefestigung B M 1008-2736)
- 96300000 [B SHR](#) D (zur optionalen Gehäuseverschraubung B 0808 - 2617)



Distanzbolzen

96758000 [DIBLZ AK](#) ND = 2,4 - 2,6, für B...09

[30x5/IM3/58](#)

96756000 [DIBLZ AK](#) ND = 2,4 - 2,6, für B...09 bei Verwendung einer
Montageplatte

[30x7/IM3/56](#)



Verschlussstopfen zur Festlegung der Scharnierseite

96410004 [B VS 7024](#) Graphitgrau

96410005 [B VS 7035](#) Lichtgrau

96410000 [B VS 3000](#) Feuerrot



Tragschienen DIN EN 60715 TH 15

22151101 [TS 15](#) Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..



Tragschienen DIN EN 60715 G 32

22321101 [TS 32](#) Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..



Tragschienen DIN EN 60715 TH 35

22351101 [TS 35](#) Für EM/ET 213, EM/ET 215-217, EM/ET 227, B 1408.., B 1413..

* = Lieferbar auf Anfrage.