

## Produktdatenblatt

# 712 100 3

## Kabelschneidzange D100



- Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
- Auch für Kabel mit Blechmantelung
- Nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
- Optimale Schneidleistung durch Ratschenprinzip
- Schenkellänge mittels Teleskoparmen mehrstufig verstellbar
- Öffnen der Schere in jeder Schneidposition möglich
- Einsatz bei engen Platzverhältnissen und über Kopf möglich

### Allgemein

Artikelnummer	712 100 3
EAN	4049002021527
Gewicht	5.700 g
Abmessung	660 mm
Verpackungsmaße	300 x 70 x 90 mm

### Technische Daten

Ausführung	brüniert
Kabel max. Ø	100 mm
Kabel mehrdrähtig (Cu)	Cu 800 mm <sup>2</sup>
Kabel mehrdrähtig (AL)	Al 1.000 mm <sup>2</sup>
Kabel feindrähtig (Cu)	Cu 1.000 mm <sup>2</sup>
Kabel sektorförmig (Cu)	Cu 960 mm <sup>2</sup>
Kabel sektorförmig (AL)	Al 1.200 mm <sup>2</sup>
Griffe	2K-Griffe

### Klassifikation

eCl@ss 10.1	ADS511008
ETIM 7.0	EC000142
proficl@ss 7.0	EAD256c001

### Ersatzteile

712 101 3	Ersatzmesser
-----------	--------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.