

HANDWAGEN

4103 | 4104 | 4105

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geländer 250 mm hoch, Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.

Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.

Kupplung für Fahrrad als Zubehör.



4103 | 4104 | 4105



4107 | 4108 | 4109

4107 | 4108 | 4109

Handwagen mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch.

Kupplung für Fahrrad als Zubehör.

1293

Zubehör für Handwagen 4103 - 4109
Kupplung für Fahrrad, Anbausatz.

4122 | 4124

Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz.

Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff.

Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.

Deichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderäder wirkend.

Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.



4122 | 4124



4101

4101

Leichter Handwagen mit Kunststoffmulde. Stahlrohr-/ Profilstahl-Konstruktion geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel mit 1 Griff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Schwarze Kunststoffmulde 90 Ltr. Inhalt, L x B x H = 715 x 420 x 320 mm.

Außenmaße L x B x H = 1420 x 595 x 780 mm.

Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

	Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Ladefläche L x B mm	Gesamtbreite mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg
Handwagen 1-Achser	4103	200	795 x 445	680	260 x 85	18
	4104	400	845 x 545	830	400 x 100	22
	4105	400	1145 x 545	830	400 x 100	25
Handwagen mit 4 Wänden 1-Achser	4107	200	795 x 445	680	260 x 85	21
	4108	400	845 x 545	830	400 x 100	25
	4109	400	1145 x 545	830	400 x 100	29
Handwagen mit 4 Wänden 2-Achser	4122	400	945 x 545	600	260 x 85	36
	4124	400	1145 x 645	700	260 x 85	44
Handwagen mit Kasten	4101	200	700 x 400	595	260 x 85	10,5
Kupplung für Fahrrad, Anbausatz	1293	-	-	-	-	-