



GEKO 2400 E-A/ZG

Bestellnummer 986090

Alternative Kraftwerke in Zwei-Lager-Ausführung als optimale Verbindung vorhandener Antriebseinheiten mit dem Bedarf an einer wirtschaftlichen Energiequelle. Ein problemloser Betrieb über Keilriemenscheibe Keilriemen oder elastische Kupplungen macht den GEKO-Asynchron-Generator zum universellen Energieträger. Lieferung komplett mit Steckdosen und Kondensatoren im Schaltkasten.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Drehzahlbereich	U min ⁻¹	3000
Elektrische Leistung (1~) cos ϕ 1,0	VA	2300
Spannung (1~)	V	230
Strom (1~)	A	10
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	17.5
Abmessungen	mm	332 x 258 x 180