



3049 Obstbaumleiter nach DIN 68363

S

- » Anlegeleiter mit geführten Alu-Stützen zur Verwendung bei Ernte- und Pflegearbeiten.
- » Stützen höhenverstellbar. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- » Serienmäßig mit Alu-Spitzen, 70 mm lang.
- » Zulässige Belastung = 1000 N (ca. 100 kg).

Verwendung nur auf gewachsenem Boden!



Sprossenzahl		12	14
Holm	ca. mm	60	60
Länge	ca. m	3,67	4,23
Standhöhe	ca. m	2,23	2,77
Arbeitshöhe	ca. m	3,73	4,27
Reichhöhe	ca. m	4,23	4,77
Breite	ca. mm	355	355
Gewicht	ca. kg	10,0	11,5
EAN-Code		4019502305670	4019502305687
Best.-Nr.		304912	304914

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.



3050 Obstbaumleiter, zweiteilig nach DIN 68363

S

- » Von Sprosse zu Sprosse verstellbare Schiebeleiter.
- » Unterteil mit geführten Alu-Stützen.
- » Stützen höhenverstellbar. Verstellbereich 280 mm, innerhalb dessen die Stützen im Abstand von 140 mm abgesteckt werden können.
- » Serienmäßig mit Alu-Spitzen, 70 mm lang.
- » Spreizsicherung mittels verstellbaren, hochfesten Perlonseilen.
- » Zulässige Belastung = 1000 N (ca. 100 kg).

Achtung:
Diese Leiter darf in zweiteiliger Ausführung, mit aufgesetztem Schiebeteil, nicht freistehend verwendet werden und ist fest anzulegen!

Verwendung nur auf gewachsenem Boden!



Sprossenzahl		2 × 10	2 × 12	2 × 14
Sprossenzahl max. ausgefahren		18	22	26
Holm	ca. mm	60	60	60
Länge eingefahren	ca. m	3,12	3,67	4,24
Länge ausgefahren	ca. m	5,35	6,47	7,59
Standhöhe	ca. m	3,85	4,93	6,02
Arbeitshöhe	ca. m	5,35	6,43	7,52
Reichhöhe	ca. m	5,85	6,93	8,02
Breite oben/unten	ca. mm	355/355	355/355	355/355
Gewicht	ca. kg	15,0	17,0	19,0
EAN-Code		4019502305717	4019502305724	4019502305731
Best.-Nr.		305020	305024	305028

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 6.