

ALLNET Switch unmanaged Layer2 5 Port • 5x 1GbE • Lüfterlos • ALL-SG8005

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE



Highlights:

- Plug and Play, einfach zu installieren.
- Übertragungsbereich bis zu 150 Meter, Geschwindigkeit bis zu 1.000 Mbps.
- Reduzierung des Stromverbrauchs um 85 %
- Entspricht den Normen IEEE802.3 und IEEE802.3u.
- 5x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports, fügen Sie bis zu fünf Geräte zu einem lokalen Netzwerk hinzu.
- Unterstützt Auto-MDI/MDIX.
- Unterstützt IEEE802.3x Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus.
- Unterstützt automatisches Lernen der MAC-Adresse und automatisches Altern.
- LED-Anzeigen zur Überwachung von Strom, Verbindung und Aktivität.
- Metallgehäuse, robustes, kompaktes Design

Beschleunigen Sie die Leistung Ihres lokalen kabelgebundenen Netzwerks mit dem 5-Port Business Desktop Gigabit Switch. Dieser unverwaltete Switch bietet fünf Gigabit-Ethernet-Ports mit Auto-Sensing-Funktion und Kabelverbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s. Damit können Sie Ihr lokales Netzwerk zu Hause oder im Büro erweitern und große Dateien mit Gigabit-Geschwindigkeit an Server, Laufwerke und Drucker senden. Mit Plug-and-Play-Komfort und Auto-Sensing-Ports, die automatisch die Geschwindigkeit für jedes angeschlossene Gerät optimieren, bietet er eine schnelle und einfache Lösung zur Erweiterung Ihres Büro- oder Heimnetzwerks.

Technical Details:

Model No.	ALL-SG8005
Interface	5x 10/100/1000/Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX
Chip	EN8850
Switching Capacity	10 Gbps
Housing	Metal Case
Power Input	External Power adapter 5V DC/1A.
LED	Power, 10/100M,1000M, LINK, ACT
Fan	Fanless
Transfer Method	Store and forward
Dimension	Product Size: 84*48*25.6mm. Box Size: 85*52*70mm
Weight	Product Weight: 111g. Product with Box Weight: 198g
Advanced Functions	Green Technology, saving power up to 85% 802.3X Flow Control Back Pressure Auto-Uplink Every Port
Environment	Operating Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -20°C ~ 70°C (-4°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing. Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
Package Contents	5-Port 10/100/1000Mbps Unmanaged Desktop Switch Power Adapter

Merkmale

Merkm	Wert
Anzahl Ports PoE/LAN:	0/5
Belüftung Switch:	Lüfterlos
Einsatzort Switch:	Desktop
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s;
Gewicht:	0.198 Kg
Garantie:	24.00 Monate



Art.-Nr.: 215276
Herst.-Nr.: ALL-SG8005

Zubehör

Art.-Nr.	Name
215535	ALLNET Switch zbh. Magnet Montage für ALL-SG8005 & ALL-SG8008