

Artikelnummer: 155091

Kurzbeschreibung: Werkbank type 8569-2, B 2000 x D 700 x H 840 mm



Langbeschreibung: Werkbank TYP 8569-2: 3 laden 3 x 180 mm, 2 deuren 540 mm, achter elk 1 plank (verstelbaar) Werkblad: massief beuken 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied. Frame: gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoeten van geprofi leerde stalen buis (45 x 45 x 45 x 2 mm) met eindelement incl. anti-slip huls Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad Griprails volledig gea"ntegreerd Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm Deuren: openingsbreedte 180°, zelfsluitende veerscharnieren Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010) Oppervlaktebelasting: max. 1.250 kg Levering: volledig gemonteerd

