

**Artikelnummer:** 156828

**Kurzbeschreibung:** Werkbank serie 8466, verrijdbaar, 2 schuifladen, 2 deuren, B 1250 x D 700 X H 880 mm



**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8466, verrijdbaar, 2 schuifladen, 2 deuren: De werkbank van de serie 8466 is mobiel en is verkrijgbaar in twee breedtes. De werkbank van de serie 8466 is uitgerust met twee laden en twee deuren met legplanken erachter. De werkbank van de serie 8466 is mobiel dankzij twee zwenkwielen en twee bokwiel met rem. De werkbank van de serie 8466 heeft een 40 mm dik, massief beuken werkblad, waarvan het oppervlak geschuurd en geolied is. De werkbank is bijzonder stabiel door zijn gelaste constructie en bijzonder ongevoelig door zijn milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs en gentiaanblauw. De twee 180 mm hoge laden bieden veel opbergruimte. Met een draagvermogen van 100 kg per stuk hebben de laden een uitschuifbaarheid van ongeveer 90 procent. Achter de twee afsluitbare deuren bevinden zich verstelbare legplanken. De werkbank uit de 8466 Serie heeft een maximale belastbaarheid van 450 kg. De volledig geassembleerd geleverde werkbank van de serie 8466 is verkrijgbaar in een breedte van 1250 mm of 1500 mm. <b>Meer details:</b>

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem
- Rol ø: 125 mm, totale hoogte 150 mm.
- 2 lades: 2 x 180 mm
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- Ladecapaciteit: 100 kg
- Laden: Uittreksel 90 procent
- Binnenafmetingen van de lade: B 490 x D 560 mm.
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Deur: 2 x 360 mm, openingsbreedte 180 graden, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- Oppervlaktebelasting: max. 450 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- Breedte: naar keuze 1250 mm of 1500 mm of 1500 mm breed.
- hoogte: 880 mm

