



Description:

Robinet de vidange ECO avec raccord fileté DIN 45 rouge pour la vidange contrôlée des liquides sortant des bidons industriels et d'emballage, couleur naturelle

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable PE-HD/PE-BD avec sorties pour flexibles
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec raccord fileté rouge DIN
- non ventilé
- particulièrement adapté aux bidons avec une ouverture d'aération supplémentaire
- pression admissible jusqu'à 0,4 bar (non adapté à l'utilisation et au dosage de carburants et de substances volatiles/la pression à l'intérieur du récipient peut monter jusqu'à 1,0 bar)
- résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- Vitesse de sortie > 1,5 L/min
- avec sortie p. tuyau souple Ø = 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)
- DIN 45 convient pour bidons industriels (réf. 426201 et 426301)

Informations:

Article

Numéro d'article	560200
GTIN	4007228560206
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,06

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Poids par récipient (kg)	0,3
--------------------------	------------

Palette

Nombre de cartons	16
Nombre de couches	4
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,33

Carton par étage	4
Poids (kg)	308,0