

Artikelnummer: 156828

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8466, fahrbar, 2 Schubladen, 2 Türen, B 1250 x T 700 X H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8466, fahrbar, 2 Schubladen, 2 Türen: Die Werkbank Serie 8466 ist fahrbar und ist in zwei Breiten verfügbar. Ausgestattet ist die Werkbank Serie 8466 mit zwei Schubladen und zwei Türen mit dahinter liegenden Fachböden. Die Werkbank Serie 8466 ist dank zweier Lenk- und Bockrollen mit Feststeller fahrbar. Dabei verfügt die Werkbank Serie 8466 über eine 40 mm starke Buche-Massiv Arbeitsplatte, deren Oberfläche geschliffen und geölt ist. Besonders stabil ist die Werkbank aufgrund der Schweißkonstruktion und besonders unempfindlich wegen ihrer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau. Viel Stauraum bieten die zwei 180 mm hohen Schubladen. Belastbar mit je 100 kg, haben die Schubladen einen Auszug von rund 90 Prozent. Hinter den zwei abschließbaren Türen befinden sich verstellbare Fachböden. So trägt die Werkbank Serie 8466 eine maximale Traglast von 450 kg. Komplett fertig montiert geliefert, steht die Werkbank Serie 8466 in einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm zur Verfügung. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm 2 Schubladen: 2 x 180 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) Schubladen Tragkraft: 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent Schubladen Innenmaß: B 490 x T 560 mm ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 2 x 360 mm, Öffnungsweite 180 Grad, selbstzuziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 880 mm



EAN/GTIN: 4040376993953