



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2102 Magazinwagen



Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenhöhe (mm)	233
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1180
Gesamtbreite (mm)	705
Gesamthöhe (mm)	953
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	29
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976021027