

Hailo

Klapptritt

D60 StandardLine

Podest Höhe 600 mm, 2 x 3
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Höhe x Breite x Tiefe 600 x 445 x 640
mm, aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 218560



Hailo Klapptritt D60 StandardLine

Klapptritt






- Podest Höhe 600 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2600 mm
- 2 x 3 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 445 x 640 mm
- geklappte Tiefe 195 mm
- Sichere Anwendung durch Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- aus Aluminium, Holme eloxiert
- belastbar bis 150 kg

- Gewicht 2,85 kg
- gemäß EN 14183
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Klapptritt	Breite	445 mm
Material	Aluminium	Tiefe	640 mm
Höhe Podest	600 mm	Treppengängig	nein
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Stufen Anzahl	2 x 3	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Sicherheitsausstattung Leiter	Multifunktionsklappsperrung als Spreizsicherung
Tiefe Stufen	80 mm	Ablageschale	nein
klappbar	ja	belastbar bis	150 kg
fahrbar	nein	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Arbeitshöhe	2600 mm	Garantie	3 Jahre
Höhe geklappt	680 mm	Norm	EN 14183
Tiefe geklappt	195 mm	Gewicht	2,85 kg
Höhe	600 mm		

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz