

hufe

Gitterrostboden für Palettenregal GRAVIS

Bestehend aus 2 Segmenten, Breite x Tiefe 1825 x 750 mm, Für eine Fachlast von 2600 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 242229



Gitterrostboden für Palettenregal

- Bestehend aus 2 Segmenten
- Breite x Tiefe 1825 x 750 mm
- Für eine Fachlast von 2600 kg
- der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
- Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Breite	1825 mm
Bauteil	Gitterrostboden	Tiefe	750 mm
für Regaltyp	Palettenregal	Fachlast	2600 kg

geeignet für (Anwendung)	Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung	Segmente Anzahl	2 Stück
Böden- / Ebenentyp	Gitterrost	Material	Stahl
Maschenweite Boden	30 x 30 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tragstab Materialstärke	1,5 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Höhe Tragstab	35 mm	Gewicht	24,8 kg
Böden / Ebenen Montage	bündig aufgelegt		