

Allgebrauchslampe B 60x105mm, E27 42V 40W matt

Artikel-Nr. 40722



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	42 - 42 V
Lichtstrom:	485 lm
Sockel:	E27
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	60 mm
Gesamtlänge:	105 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	D
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe B 60x105mm Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E27, matt, mit Sonderspannung.
Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.

Energieeffizienzklasse: D
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 4000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,1
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Lichtstromerhalt: 0.9
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 25.02.2015 11:34:40

