

Nählichtlampe Röhrenform 22x63 mm, E14 235V 15W matt stoßfest

Artikel-Nr. 48205



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	70 lm
Socket:	E14
Ausführung:	matt
Farbe:	ohne
Durchmesser:	22 mm
Gesamtlänge:	63 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	64 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nählichtlampe Röhrenform 22x63 mm Nählichtlampe Röhrenform E14, matt, stoßfest. Ersatzbirne für Nähmaschinen

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 15:17:38



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.