

Halogenglühlampe 10x44mm, GY6,35 42V 50W

Artikel-Nr. 42448

Lampenleistung:	50 W
Lampenspannung:	42 - 42 V
Sockel:	GY6,35
Durchmesser:	10 mm
Gesamtlänge:	44 mm
Geeignet für Backofen:	Nein
UV-Schutz:	Nein
Axiale Wendel:	Nein
Niederdrucktechnik:	Ja
Infrarottechnik:	Nein
Ausführung:	klar
Xenon:	Nein



Halogenglühlampe 10x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar, Transversal. Ideal für den Einsatz in Halogenleuchten, wie z.B. Sternenhimmel, Möbeleinbauleuchten, Barlights, Projektoren etc. Bestens geeignet für den Eigenbau von Leuchten und Lichteffekten.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 50

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.