

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60
cm, Edelstahl-Look
KG36EALCA**



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh -0°C Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	214 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1860 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	68.5 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Freistehend



Sonderzubehör

KS10Z010	Snackbox
KS10Z030	Flaschenablage

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60
cm, Edelstahl-Look
KG36EALCA**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 308 l

Design

- Metall-Optik
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh $\pm 0^{\circ}\text{C}$ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Klimaklasse: SN-T
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60
cm, Edelstahl-Look
KG36EALCA**

Maßzeichnungen

