

## iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise: der geräuscharme Dunstabzug, der für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.

### Ausstattung

#### Technische Daten

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bauart: .....                                          | Wandmontage              |
| Länge Anschlusskabel: .....                            | 130.0 cm                 |
| Höhe des Kamins: .....                                 | 582-908/568-1018 mm      |
| Gerätehöhe: .....                                      | 46 mm                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....           | 550 mm                   |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....               | 650 mm                   |
| Nettogewicht: .....                                    | 15.3 kg                  |
| Steuerung: .....                                       | elektronisch             |
| Regelung der Leistungsstufen: .....                    | 3-stufig + 2 Intensiv    |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....  | 416 m³/h                 |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....  | 409 m³/h                 |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....  | 330 m³/h                 |
| Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... | 674 m³/h                 |
| Max. Luftmenge: .....                                  | 416 m³/h                 |
| Anzahl der Lampen (Stck): .....                        | 2                        |
| Geräusch: .....                                        | 60 dB(A) re 1 pW         |
| Durchmesser des Abluftstutzens: .....                  | 120 / 150 mm             |
| Material des Fettfilters: .....                        | Aluminium waschbar       |
| EAN-Nummer: .....                                      | 4242003831724            |
| Anschlusswert: .....                                   | 143 W                    |
| Absicherung: .....                                     | 10 A                     |
| Spannung: .....                                        | 220-240 V                |
| Frequenz: .....                                        | 50; 60 Hz                |
| Steckerart: .....                                      | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp: .....                                       | Wandmontage              |
| Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: .....  | 10 min                   |



### Sonderzubehör

LZ10FXJ05 Long Life Umluftset, LZ11CBI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11CXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31CXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50660 Rückwandpaneel 60 x 65 cm, LZ50661 Rückwandpaneel 60 x 72 cm, LZ53250 Standard Umluftset, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ53251 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

## iQ500, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC67BCP50

### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

#### Bauform

#### Design

#### Betriebsart und Leistung

#### Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

#### Umwelt und Sicherheit

#### Komfort

#### Maße

#### Technische Informationen


- Wandesse Edelstahl
- 60 cm
- 60 cm Wand-Esse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Dimm-Funktion
- softLight
- iQdrive Motor - leiser und leistungsstarker Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneignet

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb: 417 m³/h
- Intensivstufe: 674 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 674 m³/h
- Max. Lüfterleistung 417 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 417 m³/h
- Intensivstufe: 674 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 674 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 330 m³/h
- Intensivstufe: 409 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Wandesse, 60 cm,  
Edelstahl  
LC67BCP50**

**Maßzeichnungen**



- A:** Abluft
- B:** Umluft
- C:** Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

