



Transportroller ProfiPlus EuroRoll OB600, 2 Lenkrollen / 2 Bremsrollen

In Industriequalität

- Rahmen aus stabilem Kunststoff
- vier kugelgelagerte Lenkrollen mit Vollgummibereifung - davon 2 Stück mit Feststellbremse
- leise laufende Gummiräder
- mit verzinktem Stahl / rostfreiem Edelstahl an dem Kunststoffrahmen befestigt
- umlaufender Rand als Abrutschsicherung

Anwendungsbeispiele

- ermöglicht die Beförderung von Kunststoffboxen im Euroformat



Transportroller ProfiPlus EuroRoll, blau



Transportroller ProfiPlus EuroRoll, rot



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Ladefläche (B x T)	Gesamtmaße (B x T x H)	Tragkraft	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Transportroller ProfiPlus EuroRoll OB600	offen	605 x 405 mm	615 x 415 x 175 mm	250 kg	blau	456858	71510178
		605 x 405 mm	615 x 415 x 175 mm	250 kg	rot	456868	71510180