



Steckschlüssel-Satz, 227-teiliger Koffer 12,5 mm (1/2") + 10 mm (3/8") + 6,3 mm (1/4")

Exklusive Highend-Werkzeuge

- im hochbelastbarer Werkzeugkoffer mit extra stabilem Alurahmen
- Maße Koffer: (B)460 x (T)100 x (H)390 mm

- **55x Bits, 25 mm, CrV Stahl:**
 - Kreuzschlitz: PH1, PH2
 - Schlitz: 2x3, 3x4, 3x5, 5,5, 2x6, 6,5, 2x7
 - Spanner: 4, 6, 8
 - T-Profil: T8, T10, T15, T20, T25
 - T-Profil mit Kopflochbohrung: T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40
 - Innensechskant: H3, H4, H5, H6
 - Innensechskant mit Kopflochbohrung: H3, H4, H5, H6
 - Vierflügel: 6, 8, 10
 - Dreiflügel: 1, 2, 3
 - Pozidriv: PZ1, PZ2
 - Innenvielzahn: 5, 6, 8
 - Innenvierkant: S1, S2
- **30x Bits, 30 mm, CrV Stahl:**
 - Kreuzschlitz: PH3, PH4
 - Schlitz: 6, 6,5, 8
 - Innensechskant: 5,5, 6, 6,5, 7, 8
 - Innenvielzahn: M5, 6, 8, 10
 - Pozidriv: PZ3, PZ4
 - T-Profil: T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50
 - T-Profil mit Kopflochbohrung: T27, T30, T35, T40, T45, T50
- **3x Kardangelenke:** - 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")
- **12x Gabelringschlüssel, CrV Stahl:** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- **3x Umschaltknarren:** 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2")
- **7x Winkelschraubendreher für Innensechskant, CrV Stahl:** 1.27, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0
- **2x Schraubgriffe:** für magnetische Aufnahme & 6,3 mm (1/4")
- **68x Steckschlüsseleinsätze, CrV Stahl**
 - Superlock, 6,3 mm (1/4"): 4, 4,5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 - Superlock, 10 mm (3/8"): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 - Superlock, 12,5 mm (1/2"): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 - lang, Superlock, 6,3 mm (1/4"): 6, 7, 8, 9, 10 mm
 - lang, Superlock, 10 mm (3/8"): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
 - lang, Superlock, 12,5 mm (1/2"): 16, 17, 18, 19, 22 mm
 - E-Profil, 6,3 mm (1/4"): E4, E5, E6, E7, E8
 - E-Profil, 10 mm (3/8"): E10, E11, E12, E14, E16, E18
 - E-Profil, 12,5 mm (1/2"): E20, E22, E24
- **1x 3 Bit-Adapter:** 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") x 8 mm, 12,5 mm (1/2") x 8 mm
- **1x T-Gleitgriff, 6,3 mm (1/4")**
- **1x 3-Wege-Adapter, 12,5 M x 10 W mm (1/2" M x 3/8" F)**
- **3x Zündkerzeneinsätze:** 1x 10 mm (3/8"), 16 mm & 2x 12,5 mm (1/2"), 16 + 21 mm
- **32x Schraubklingeneinsätze, 6,3 mm (1/4")**
 - Kreuzschlitz: PH0, PH1, PH2, PH3
 - Schlitz: 4, 5,5, 6,5, 7
 - T-Profil: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - T-Profil mit Kopflochbohrung: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - Innensechskant: 3, 4, 5, 6
 - Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- **2 Schraubklingeneinsätze, 12,5 mm (1/2"): T55, T60**
- **5 Verlängerungen**
 - 2x 6,3 mm (1/4"), 50 + 100 mm
 - 2x 12,5 mm (1/2"), 125 + 250 mm
 - 1x 10 mm (3/8"), 125 mm

Für wen geeignet:

- Heimwerker
- Handwerker
- Elektroniker
- Elektriker
- Service-Techniker
- Mechaniker
- Monteure
- Schreiner



Steckschlüssel-Satz, 227-teilig



Steckschlüssel-Satz, Innenansicht



Steckschlüssel-Satz, Innenansicht



Steckschlüssel-Satz, Koffer

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Steckschlüssel-Satz	227-teilig	blau / schwarz		Q25000	11600485