

## Cascao roulette pivotante



force 135 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 125 mm, moyeu avec  
Palier de pivotement, jante en  
polypropylène, fixation avec  
panneau

Numéro d'article: 243311



roulette pivotante

- force 135 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	135 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	distance trou de vis	80/77x60 mm
Ø de roue	125 mm	surface de boîtier	galvanisé
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,8 kg

