

Cascoo Roue encastrable



force 50 kg, avec bandage TPE,
diamètre 75 mm, moyeu avec
roulement à billes, longueur moyeu
28 mm, jante en polypropylène

Numéro d'article: 243631



Roue encastrable

- force 50 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 75 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 28 mm
- jante en polypropylène

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	conducteur d'électricité	oui
charge	50 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	28 mm
Diamètre de roue	75 mm	Poids	0,1 kg

