

C+P

armoire universelle

Eco

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 407892



C+P Armoire universelle Eco

Pour une utilisation fonctionnelle en entrepôt et en atelier

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm
- force par plateau 50 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 30 mm
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée circulaire



- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire universelle	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	940 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
profondeur	400 mm	tablette réglable au pas	30 mm
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteurs de classeurs	5 pièce	verrouillage	3 côtés
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	110 °
charge tablette	50 kg	poignée	poignée circulaire
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	quantité minimale	1
surface de corps	laqué	certification	GS // TÜV
surface de face avant	laqué	garantie	5 années
exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	Poids	56,41 kg
verrouillable	oui		

Accessoires

500330		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 940 x 400 mm, force 50 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft

222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
532375		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 275 x 620 x 300 mm, équipement : 3 tiroirs, rangement amovible pour petites pièces, en plastique en noir
762906		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, capacité 10 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein